


Manômetro PAGL-HP3-63-60-G14

Cód. do item: 1166938

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Norma correspondente	EN 837-1
Tamanho nominal do manômetro	63
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Estrutura	Manômetro com tubo Bourdon
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Meio de operação	Gases inertes líquidos neutros
Observação sobre o meio de operação/controle	sem acetileno nenhum oxigênio
Pressão operacional	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Fator de carga alternada	0.66
Classe de precisão de medição	1,6
Grau de proteção	IP65
Temperatura de armazenamento	-40 oC...70 oC
Temperatura do meio	0 oC...60 oC
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Ponto de conexão	Lado de trás cêntrico
Conexão pneumática	G1/4
de materiais tocados pelo meio	Latão
Material do munhão aparafusado	Latão
Material corpo	Aço
Material da janela de inspeção	PS
Cor corpo	prata

Característica	Valor
Peso do produto	80 g
Escala	Escala tripla MPa (interno) bar (externo) psi (interno)