

# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Código da peça: 1202312

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	50
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	6.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Torque de acionamento sem carga	0,01 Nm
Torque transferível	1 Nm
Peso do produto	630 g
Código da interface do atuador	D32B
Código da interface do motor in	42A
Observações sobre material	Conforme RoHS