

# tubo flexível PU-13-SW

Código da peça: 12133

FESTO

para conexões CN e CK, muito flexíveis e com raio de curvatura pequeno, poliuretano (não indicado para o segmento alimentício).  
A pressão máxima é admitida na temperatura máxima.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	17,6 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	83 mm
Diâmetro interno	13 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] ]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso do produto por comprimento	0,133 kg/m
Conexão pneumática	para espigão com diâmetro interno de 13mm com porca
Cor	preto
Dureza Shore	A 86 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-U(PU)