


# acoplamento EAMC-30-35-12-12

Código da peça: 123052

FESTO

para DGE



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	12 mm
Diâmetro fixação 2	12 mm
Dimensões	30
Comprimento nominal	35 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	9,5 Nm
Peso do produto	45 g
Observações sobre material	Conforme RoHS