


# Ventosa VAS-8-M5-S

Código da peça: 12612

FESTO

Espigão para tubo de plástico com diâmetro nominal de 3 mm, conexão lateral.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2 mm
Diâmetro da ventosa com conector	8 mm
Diâmetro efetivo de sucção	5,5 mm
Posição de conexão	At the side
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte lateral redonda, padrão
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	1,6 N
Força de fixação com pressão operacional normal	1,6 N
Rosca de fixação	M5
Fixação da ventosa com conector	M5
Conexão de vácuo	PK-3
Cor	transparente
Dureza Shore	60 +/- 5
Informação sobre material, espigão aparafusado	Latão
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, ventosa com conector	TPE-U(PU)