


conector fêmea angular SIE-WD-TR

Código da peça: 12956

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Peso do produto	13 g
Conexão elétrica	de 4 pinos Plugue angular / terminal aparafusado M12x1
Codificação do conector	A
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 250 V
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 250 V
Corrente a 40°C	4 A
Resistência da tensão de impacto	2,5 kV
Diâmetro admissível do cabo	4 ... 6 mm
Seção transversal do terminal	0,25 ... 0,75 mm ²
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Material do corpo	PA
Cor do corpo	transparente
Material da porca de união	PA
Material das vedações	CR FPM
Material do contato elétrico	Latão Revestido com bronze