


# Conexão rápida em "Y" QSY-8H

Código da peça: 130630

★ Programa padrão de fornecimento

com luva de encaixe.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	4,6 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	10
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 14 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Peso do produto	13 g
Número de saídas	2
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática, alimentação	Conexão rápida QS-8
Conexão pneumática, saída	für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Cor do anel de soltura	azul
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PBT
Informação sobre material, anel de desengate	POM
Informação sobre material, vedação do tubo flexível	NBR
Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira	Aço alta liga, inoxidável