

pinça tipo fole DHEB-22-E-U-E-L

Código da peça: 1320814

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	22
Curso do fole	12 mm
Mín. diâmetro a ser fixado	24 mm
Máx. diâmetro a ser fixado	31,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação fechado
Função de garra	Adaptativo
Princípio construtivo	Membrana contrátil seqüência de movimentos guiados
Guia	Guia básica
Detecção de posição	Sem
Pressão de trabalho	5 ... 8 bar
Pressão de retorno	< 1 bar
Frequência operacional máxima da garra	≤ 4 Hz
Tempo de abertura mín. a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Tempo de fechamento mín. a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Média do intervalo de substituição do fole	0,5 Mio SP
Valor teórico da carga útil	0,32 kg
Peso do produto	50 g
Tipo de fixação	com rosca externa com contraporca Opcional:
Conexão pneumática	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do fole	EPDM
Material do corpo	Alumínio anodizado