

trilho para sensor DASP-G3-33-C-U

Código da peça: 1323641

FESTO

próprio para garra tipo fole DHEB.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	33
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Trilho para sensor
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso do produto	5 g
Tipo de fixação	aparafusado na garra
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do perfil	Liga de alumínio forjado anodizado
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável