

Conexão rápida NPQP-D-R18-Q6

Código da peça: 132418

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2013.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	3,4 mm
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	4
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso do produto	3 g
Conexão pneumática 1	R1/8
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 6 mm
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PP
Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira	Aço alta liga, inoxidável