

União rápida NPQP-D-Q12-E

Código da peça: 132541

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2013.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	8,7 mm
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	4
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso do produto	19 g
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com diâmetro externo de 12 mm
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 12 mm
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PP
Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira	Aço alta liga, inoxidável