

# União rápida em "L" NPQP-L-Q4-E

Código da peça: 132554

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2013.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	2,3 mm
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	4
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso do produto	4,5 g
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com diâmetro externo de 4 mm
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 4 mm
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PP
Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira	Aço alta liga, inoxidável