


# cartucho QSPLLKG10-1/8-U

Código da peça: 132862

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Mini
Diâmetro nominal	1,8 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Forma em L, longo
Tamanho da embalagem	10
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso do produto	2,5 g
Tipo de fixação	Prego de fixação
Conexão pneumática 1	Cartucho 10 mm
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 1/8"
Temperatura ambiente Fahrenheit	23 ... 140 °F
Cor do anel de solda	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA
Material do anel de desengate	POM
Material das vedações da tubulação	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável