



módulo de fixação EV-15/40-4

Código da peça: 13289

FESTO

com função pulsante



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	4 mm
Superfície de sujeição	15x40
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação
Pressão de trabalho	2 ... 6 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-20 ... 40 °C
Peso do produto	45 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática	M5
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material da membrana	TPE-U(PU)