

# tubo flexível PUN-H-2X0,4-NT

Código da peça: 133038

FESTO

aprovado para a indústria alimentícia. (resistente à hidrólise).



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	2 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	8 mm
Diâmetro interno	1,2 mm
Raio de curvatura mínimo	5 mm
Instruções de uso	TPE-U Ether basiert
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 6 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 87 psi
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 145 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe "clean room"	Esse produto é um objeto estático; no caso de aplicação correta, não será possível a geração de partículas ativas. Antes da utilização do produto em um ambiente de sala limpa, limpe-o e certifique-se de que esteja instalado corretamente.
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso do produto por comprimento	0,0024 kg/m
Conexão pneumática	para conexão rápida com diâmetro externo 2 mm
Cor	natural
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-U(PU)