


# união rápida NPQP-D-Q8-E-FD-P10

Código da peça: 133093

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor   |
|---|---|
| Dimensões                                     | Padrão  |
| Diâmetro nominal                              | 7 mm  |
| Design  | Forma reta                                      |
| Tamanho da embalagem                          | 10  |
| Princípio construtivo                         | Princípio push-pull                             |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar                                |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]   |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação               |
| Classe de resistência à corrosão KBK          | 4 – Resistência à corrosão muito alta           |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-Zona III                              |
| Apropriado para indústria de alimentos        | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura ambiente                          | -20 ... 60 °C                                   |
| Peso do produto                               | 8 g   |
| Conexão pneumática 1                          | para tubos com diâmetro externo de 8 mm         |
| Conexão pneumática 2                          | para tubos com diâmetro externo de 8 mm         |
| Observações sobre material                    | Conforme RoHS                                   |
| Material do corpo                             | PP  |
| Material da garra de retenção do tubo         | Aço alta liga, inoxidável                       |