

conexão rápida em L roscada NPQP-L-R14-Q6-FD

Código da peça: 133162

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	3,3 mm
Design	Formato L
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso do produto	5,5 g
Tipo de fixação	Sextavado externo SW14
Conexão pneumática 1	Rosca externa R1/4
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PP
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável