


moente
EAMB-24-9-15X21-16X20

Código da peça: 1344642

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	15 mm
Diâmetro fixação 2	16 mm
Dimensões	80
Comprimento nominal	21 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	3,1 kgmm ²
Torque transferível	29 Nm
Peso do produto	72 g
Observações sobre material	Conforme RoHS