

régua de conexão

VABM-C8-12E-G14-16-M1-L

Código da peça: 1361873

Classic - não usar para novos projetos

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	12 mm
Número máximo de posições de válvula	16
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo, fixação da válvula	0,6 Nm
Torque máximo montagem em parede	5 Nm
Peso do produto	1.093 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio