


acoplamento de engate múltiplo KM-22-B

Código da peça: 13694

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Tamanho da embalagem	1
Pressão de operação Mpa	-0,095 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 8 bar
Pressão operacional	-13,775 ... 116 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Número máximo de conexões	22
Conexão pneumática	para tubos com diâmetro externo de 3 mm para tubos com diâmetro externo de 4 mm para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS