


ventosa com adaptador VAS-30-1/8-PUR-B

Código da peça: 1396090

FESTO

O anel de vedação não está incluso no escopo do pedido.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Compensador de altura da ventosa | 1,9 mm |
| Diâmetro nominal | 3 mm |
| Diâmetro da ventosa com conector | 30 mm |
| Volume da ventosa com conector | 1,29 cm ³ |
| Diâmetro efetivo de sucção | 24,8 mm |
| Posição de conexão | em cima |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Formato da ventosa | redonda, plana |
| Pressão de operação Mpa | -0,095 ... 0 MPa |
| Pressão de trabalho | -0,95 ... 0 bar |
| Pressão operacional | -13,775 ... 0 psi |
| Pressão de operação nominal | -0,07 MPa |
| Pressão nominal operacional | -0,7 bar |
| Pressão de operação nominal (psi) | -10,15 psi |
| Meio operacional | Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Força de fixação com pressão operacional normal | 34 N |
| Peso do produto | 12 g |
| Tipo de fixação | pela conexão de vácuo |
| Conexão de vácuo | G1/8 |
| Cor | azul |
| Dureza Shore | 60 +/- 5 |
| Material do bujão roscado | Latão |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da ventosa | PUR |