


ventosa com adaptador VAS-100-1/4-PUR-B

Código da peça: 1396098

FESTO

O anel de vedação não está incluso no escopo do pedido.



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa	3,5 mm
Diâmetro nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa com conector	100 mm
Volume da ventosa com conector	33,5 cm ³
Diâmetro efetivo de sucção	90,5 mm
Posição de conexão	em cima
Posição de instalação	Nos dois lados
Formato da ventosa	redonda, plana
Pressão de operação Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão operacional	-13,775 ... 0 psi
Pressão de operação nominal	-0,07 MPa
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Pressão de operação nominal (psi)	-10,15 psi
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Força de fixação com pressão operacional normal	450 N
Peso do produto	140 g
Tipo de fixação	pela conexão de vácuo
Conexão de vácuo	G1/4
Cor	azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do bujão roscado	Injetados de zinco
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	PUR