


base de montagem individual NAS-1/2-NPT-3A

Código da peça: 13995

FESTO

Conforme norma ISO 5599-1, conexão lateral.



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	35,5 mm
Pressão de trabalho	16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Conexão pneumática 1	NPT1/2-14
Conexão pneumática 2	NPT1/2-14
Conexão pneumática 4	NPT1/2-14