

# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-D60-88A-102

Código da peça: 1441042

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	86
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	5.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	175 kgmm <sup>2</sup>
Torque de acionamento sem carga	0,25 Nm
Torque transferível	9,5 Nm
Peso do produto	2.480 g
Código da interface do atuador	D60B
Código da interface do motor in	88A
Observações sobre material	Conforme RoHS