


conjunto de montagem axial EAMM-A-G19-40G

Código da peça: 1454259

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	1,5 Nm
Peso do produto	190 g
Código da interface do atuador	G19
Código da interface do motor in	40G
Observações sobre material	Conforme RoHS