



Cilindro de frenagem hidráulico YDR-20-25

Código da peça: 14901

FESTO

formato cilíndrico.

Para hastes de cilindro recuadas rapidamente (<30s) o tempo de reposição é de 0,4 segundos. Para hastes de cilindro recuadas demoradamente (<6h) o tempo de reposição é de até 1 segundo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	20
Curso	25 mm
Amortecimento	regulável Curva característica acentuada
Tempo de reposição, curto	0,4 s
Tempo de reposição, longo	1 s
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Consumo máximo de energia por curso	62,5 J
Consumo máximo de energia por hora	54.000 J
Energia residual máxima	0,32 J
Peso do produto	460 g
Tipo de fixação	com contraporca
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Aço galvanizado