


# Cabo de programação NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

Cód. do item: 1501332

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Identificação do cabo	sem suporte de placa
Posição de instalação	Indiferente
Conexão elétrica 1	Conector reto, USB 2.0 tipo A, 4 pinos
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector macho
Conexão elétrica 1, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	USB 2.0 tipo B
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	4
Conexão elétrica 2	Conector reto, USB 2.0 tipo B, 4 pinos
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de construção	Angular
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Conector macho
Conexão elétrica 2, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	USB 2.0 tipo A
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	4
Comprimento do cabo	1.8 m
Propriedade de cabo	Padrão
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão