


# fixação por flange EAHH-V2-63-R1

Código da peça: 1502305

FESTO

Pode ser usado no cabeçote, mas não em combinação com o jogo de ventosas



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	63
Com base na norma padrão	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Classe "clean room"	Esse produto é um objeto estático; no caso de aplicação correta, não será possível a geração de partículas ativas. Antes da utilização do produto em um ambiente de sala limpa, limpe-o e certifique-se de que esteja instalado corretamente.
Peso do produto	633 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa	Aço alta liga, inoxidável
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável