


temporizador PZVT-30-SEC

Código da peça: 150238

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Princípio construtivo | Contador de ciclos mecânico com atuador pneumático |
| Pressão de desacionamento | $\leq 0,1$ bar |
| Pressão de trabalho | 2 ... 6 bar |
| Pressão de acionamento | $\geq 1,6$ bar |
| Vazão nominal padrão | 50 l/min |
| Tempo de retardo ajustável | 2 ... 30 s |
| Precisão de ajuste | $\pm 0,6$ s |
| Duração da pausa para a reposição | ≥ 200 ms |
| Precisão de repetição, ajuste do tempo | $\pm 0,3$ s |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Não permite operação com lubrificação |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de proteção | IP54 com capa protetora e painel frontal conforme norma IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 45 g |
| Tipo de fixação | Montagem em painel frontal |
| Conexão pneumática | Rosca interna M5 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | ABS |