


# cabo de programação KDI-SB202-BU9

Código da peça: 150268

FESTO

Cabo de diagnóstico serial padrão Festo, de um terminal de válvulas para a Checkbox.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro admissível do cabo	4,5 ... 6,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 300 V
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso do produto	181 g
Conexão elétrica 1	Conector reto, M12, 4 pinos
Conexão elétrica 2	Conector reto, Sub-D, 9 pinos
Estrutura do cabo	4x0,14
Comprimento do cabo	5 m
Tipo de fixação	Clipe Com porca de aperto
Informação sobre material, porca de aperto	Latão níquelado
Informação sobre material, corpo	PBT
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR
Informação sobre material, conectores	Liga de cobre Folheada a ouro