


compensador de altura VAL-1/8-10

Código da peça: 151210

★ Linha de produtos básicos

para ventosas

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	10 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior
Pressão de trabalho	-0,95 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	62 g
Tipo de fixação	Com rosca macho M22x1,5
Fixação da ventosa com conector	G 1/8
Conexão de vácuo	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Alumínio
Material do suporte	Alumínio POM Aço alta liga, inoxidável