

# atuador linear

## DGO-1/2"- -P-A-B

Código da peça: 15227

FESTO

atuador sem haste, para detecção sem contato direto, com acoplamento magnético entre o êmbolo e o cursor; com amortecimento de fim de curso nas posições finais.

Old part no. 13003431



A título de exemplo

## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0,04 ... 157 "
Diâmetro do êmbolo	1/2"
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Guia	Guia deslizante
Pressão de trabalho	2 ... 7 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	68 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	68 N
Conexão pneumática	10-32 UNF-2B