


conector fêmea múltiplo KDVF6-7

Código da peça: 152509

FESTO

para união para tubo flexível múltipla de tubos de polímero flexíveis com diâmetro nominal 6.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	6 mm
Pressão de trabalho	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Número máximo de conexões	7
Conexão pneumática	PK-6
Cor	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS