

# dreno WA-2

Código da peça: 152810

FESTO

automático



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	mecânico
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Acionamento auxiliar manual	Pulsante
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	externo, mecânico, totalmente automatizado
Variável	Nível
Função de válvula	2/2 vias normalmente aberta, simples solenóide
Pressão de trabalho	1,5 ... 14 bar
Meio operacional	Água
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Temperatura do meio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso do produto	92 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão de dreno	PK-4
Conexão pneumática	M9
Material do corpo	Liga de alumínio