



# válvula de fechamento

## HE-3-1/4-1/4

Código da peça: 153297

FESTO

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias biestável
Conexão pneumática 1	R1/4
Conexão pneumática 2	R1/4
Tipo de acionamento	manual
Tipo de fixação	Montagem direta via furos passantes Montagem direta por parafusos Opcional:
Vazão nominal padrão	625,5 l/min
Diâmetro nominal	4,1 mm
Pressão de operação Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material do corpo	reforçado com PBT
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Função de ar de escape	não estrangulável
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Tipo de pilotagem	direto
Sentido do fluxo	não reversível
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe "clean room"	ISO Classe 4
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Peso do produto	58 g
Conexão pneumática 3	não canalizado
Material do bujão roscado	Latão níquelado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR