


manômetro MA-15-10-QS-6

Código da peça: 153384

FESTO

Com indicador com unidade em bar e psi.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de indicação [bar] | 0 ... 10 bar |
| Dimensão nominal do manômetro | 15 |
| Princípio construtivo | Manômetro de Bourdon sem mecanismo de medição |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação |
| Meio operacional | Gases inertes Fluidos neutros |
| Pressão de operação Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | 0 ... 10 bar |
| Pressão operacional | 0 ... 145 psi |
| Fator de carga alternada | 0,66 |
| Classe da precisão de medidas | 5 |
| Classe de proteção | IP53 |
| Temperatura do meio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Posição de conexão | lado traseiro central |
| Conexão pneumática | QS-6 |
| Materiais em contato com meio | Latão |
| Material do bujão roscado | Latão |
| Material do corpo | Aço |
| Material do visor | PC |
| Cor do corpo | preto |
| Peso do produto | 10 g |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Sem acetileno Sem oxigênio |