


válvula de fechamento

HE-2-QS-8

Código da peça: 153468

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	2/2 vias duplo solenóide
Conexão pneumática 1	QS-8
Conexão pneumática 2	QS-8
Tipo de acionamento	manual
Tipo de fixação	Montagem direta via furos passantes Montagem na tubulação Opcional:
Vazão nominal padrão	415,8 l/min
Diâmetro nominal	3,5 mm
Pressão de operação Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material do corpo	reforçado com PBT
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Tipo de pilotagem	direto
Sentido do fluxo	reversível
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe "clean room"	ISO Classe 4
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Peso do produto	26 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR