

# válvula de esfera


## QH-QS-6-1/8

Código da peça: 153487

FESTO

Com união rápida QS.

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	2/2 vias duplo solenóide
Conexão pneumática 1	R1/8
Conexão pneumática 2	QS-6
Tipo de acionamento	manual
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão	560 l/min
Dímetro nominal	2,5 mm
Pressão de operação Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Princípio de vedação	não temperado
Princípio construtivo	Válvula de esfera
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	15 g
Observações sobre material	Conforme RoHS