


# pino trava EAMH-110-20-C34-P

Código da peça: 1545246

FESTO



## Ficha técnica

| Característica               | Valor                  |
|------------------------------|------------------------|
| Dimensões                    | 110                    |
| Posição de instalação        | Nos dois lados         |
| Rotação máxima               | 5.000 1/min            |
| Conformidade LABS            | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C          |
| Umidade relativa do ar       | 0 - 95 %               |
| Temperatura ambiente         | -10 ... 60 °C          |
| Momento de inércia           | 30,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Peso do produto              | 217 g                  |
| Observações sobre material   | Conforme RoHS          |