


válvula reguladora de baixa pressão LR-3,3

Código da peça: 15717

FESTO

sem manopla



Ficha técnica

Característica	Valor
Função reguladora	Pressão inicial constante com escape secundário
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Vazão nominal padrão	150 l/min
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	POM
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Regulador de membrana com escape secundário
Pressão de trabalho	10 bar
Pressão operacional	145 psi
Histerese de pressão máxima	0,3 bar
Pressão de acionamento	8 bar
Pressão piloto	120 psi
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Material das vedações	NBR TPE-A TPE-U(PU)