


flange oscilante SNGB-250

Código da peça: 157512

FESTO

cavelete adequado LN, LSN.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Dimensões | 250 |
| Com base na norma padrão | ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 ... 90 °C |
| Peso do produto | 16.141 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das fixações | Fundição nodular |
| Material do pino de montagem | Aço galvanizado |
| Material do mancal | Plástico |
| Material do disco | Aço galvanizado |
| Material dos parafusos | Aço galvanizado |
| Material da trava | Aço para molas, galvanizado |