


conjunto de montagem paralelo EAMM-U-60-D32-40G-91

Código da peça: 1577358

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------|------------------------|
| Dimensões | 60 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Relação de transmissão | 1:1 |
| Rotação máxima | 6.000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Classe de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de inércia | 26,7 kgmm ² |
| Torque de acionamento sem carga | 0,07 Nm |
| Torque transferível | 3 Nm |
| Peso do produto | 1.100 g |
| Código da interface do atuador | D32B |
| Código da interface do motor in | 40G |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |