

# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-60-D32-42B/C-91

Código da peça: 1577393

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

| Característica                  | Valor                  |
|---------------------------------|------------------------|
| Dimensões                       | 60                     |
| Posição de instalação           | Nos dois lados         |
| Relação de transmissão          | 1:1                    |
| Rotação máxima                  | 6.000 1/min            |
| Conformidade LABS               | VDMA24364-Zona III     |
| Temperatura de armazenamento    | -25 ... 60 °C          |
| Umidade relativa do ar          | 0 - 95 %               |
| Classe de proteção              | IP40                   |
| Temperatura ambiente            | -10 ... 60 °C          |
| Momento de inércia              | 26,7 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque de acionamento sem carga | 0,07 Nm                |
| Torque transferível             | 3 Nm                   |
| Peso do produto                 | 1.100 g                |
| Código da interface do atuador  | D32B                   |
| Código da interface do motor in | 42B<br>42C             |
| Observações sobre material      | Conforme RoHS          |