


conjunto de montagem paralelo EAMM-U-60-S38-67A-91

Código da peça: 1577408
Produto a ser descontinuado

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	60
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	6.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	26,7 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,07 Nm
Torque transferível	3 Nm
Peso do produto	1.110 g
Código da interface do atuador	S38
Código da interface do motor in	67A
Observações sobre material	Conforme RoHS