


# filtro para vácuo VAF-PK-4

Código da peça: 15889

FESTO

[para instalação diretamente na linha](#)



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Grau de filtração	50 µm
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Observação sobre pressão de trabalho	Somente para aplicações em sistemas de vácuo abertos
Vazão mediante subpressão = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	70 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso do produto	6 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão pneumática	PK-4 com porca de aperto
Material da porca de união	POM
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do filtro	Tela trançada PA
Material do corpo	PA
Compatível com pulso ejetor	≤ 8 bar