

Cabo de conexão KMP1-02-VI-16-X

Código da peça: 158987

Produto a ser descontinuado

FESTO

O cabo está disponível em comprimentos de 1 - 99 m.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



A título de exemplo

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|-------------------------------------|
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Faixa de tensão operacional c.a. | ≤ 300 V |
| Faixa de tensão operacional c.c. | ≤ 250 V |
| Carga admissível de corrente | 4 A |
| Classe de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos | 5 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente | -30 ... 70 °C |
| Conexão elétrica | 40 pinos Soquete |
| Estrutura do cabo | 39 x 0,75 mm ² |
| Diâmetro do cabo | 17 mm |
| Tipo de fixação | Com clipe de fixação |
| Informação sobre material, corpo | Fundição de metal leve |
| Informação sobre material, revestimento do cabo | PE |
| Informação sobre material, conectores | Com placa de prata Liga de cobre |