


flange do motor EAMF-A-77A-100A

Código da peça: 1593628

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	383 g
Código da interface do motor in	100A
Código da interface do corpo do acoplamento	77A
Observações sobre material	Conforme RoHS