

# Cilindro compacto ADVULQ-3"- -A-P-A

Código da peça: 160598

FESTO

para detecção sem contato direto. Com ação antigiro através da haste do cilindro quadrada. Terminal da haste do cilindro com rosca externa.

Porca para a rosca da haste do cilindro inclusa no fornecimento.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0,04 ... 16 "
Diâmetro do êmbolo	3"
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Modo de operação	de dupla ação
Extremidade da haste	Rosca externa
Antigiro/guia	Haste quadrada
Pressão de trabalho	8,7 ... 145 Psi
Meio operacional	Ar comprimido filtrado
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Força teórica a 6 bar, retorno	2.827 N
Força teórica a 6 bar, avanço	3.016 N
Massa móvel com curso de 0 mm	307 g
Peso adicional por 10 mm de curso	25 g
Peso básico para curso de 0 mm	1.772 g
Conexão pneumática	NPT1/8-27
Pressão de trabalho [psi]	8,7 ... 145 psi
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio
Informação sobre material, vedações dinâmicas	TPE-U(PU) NBR
Informação sobre material, haste	Aço alta liga
Informação sobre material, camisa do cilindro	Liga de alumínio