

# Cilindro compacto AEVULQ-2"- -A-P-A

Código da peça: 160654

FESTO

para detecção sem contato direto. Com ação antigiro através da haste do cilindro quadrada. Terminal da haste do cilindro com rosca externa.

Porca para a rosca da haste do cilindro inclusa no fornecimento.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Curso   | 0,2 ... 1 "  |
| Diâmetro do êmbolo                            | 2"   |
| Amortecimento                                 | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso |
| Modo de operação                              | de simples ação<br>no avanço   |
| Extremidade da haste                          | Rosca externa  |
| Antigiro/guia                                 | Haste quadrada   |
| Pressão de trabalho                           | 11,6 ... 145 Psi   |
| Meio operacional                              | Ar comprimido filtrado   |
| Classe de resistência à corrosão KBK          | 2  |
| Temperatura ambiente                          | -4 ... 176 °F  |
| Força teórica a 6 bar, avanço                 | 1.121 N  |
| Massa móvel com curso de 0 mm                 | 112 g  |
| Peso adicional por 10 mm de curso             | 16 g   |
| Peso básico para curso de 0 mm                | 560 g  |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso   | 107 g  |
| Conexão pneumática                            | NPT1/8-27  |
| Pressão de trabalho [psi]                     | 11,6 ... 145 psi   |
| Informação sobre material, tampão             | Liga de alumínio   |
| Informação sobre material, vedações dinâmicas | TPE-U(PU)<br>NBR   |
| Informação sobre material, haste              | Aço alta liga  |
| Informação sobre material, camisa do cilindro | Liga de alumínio   |