


# válvula deslizante manual

## VBOH-32-M5

Código da peça: 1609969

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias biestável
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Tipo de acionamento	manual
Tipo de fixação	Montagem na tubulação aparafusável
Vazão nominal padrão	236 l/min
Diâmetro nominal	3,6 mm
Pressão de operação Mpa	-0,095 ... 1,2 MPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 12 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dimensão da grade	17 mm
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Válvula corrediça de luva
Tipo de pilotagem	direto
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 80 °C
Força de acionamento	14 N
Peso do produto	8 g
Material do bujão roscado	Liga de alumínio forjado anodizado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR